

Ansell**Para rękawic HyFlex® 11-757, rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094448 8
GTIN	10076490620469
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

Wyjątkowo lekkie i cienkie rękawice odporne na przecięcie z serii HyFlex®. Dostępne w trzech wysokich klasach odporności na przecięcie. Zintegrowana technologia INTERCEPT™, do ekranów dotykowych, technologia dziewiarska o grubości ściegu 18 Gauge. Przyjazność dla skóry potwierdzona dermatologicznie przez Dermatest®.

HyFlex® 11-757. **Poziom ochrony przed przecięciem F zabezpieczający w sytuacjach, gdy ryzyko przecięcia jest ogromne.**

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: F

kolor: czarny

Opis techniczny

Seria	HyFlex®
-------	---------

Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
Technologia tkania	18G
EN 388:2016	3X31F
materiał podłoża	INTERCEPT™
powłoka	PU
zakres zastosowania	precyzja
kolor	czarny
Stopień ochrony przed przecięciem	F
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe