

Ansell**Para rękawic HyFlex® 11-755, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094449 9
GTIN	1007649061755 1
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

Wyjątkowo lekkie i cienkie rękawice odporne na przecięcie z serii HyFlex®. Dostępne w trzech wysokich klasach odporności na przecięcie. Zintegrowana technologia INTERCEPT™, do ekranów dotykowych, technologia dziewiarska o grubości ściegu 18 Gauge. Przyjazność dla skóry potwierdzona dermatologicznie przez Dermatest®.

HyFlex® 11-755. **Poziom ochrony przed przecięciem E zabezpieczający w sytuacjach, gdy ryzyko przecięcia jest bardzo wysokie.**

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: E

kolor: szare

Opis techniczny

Seria	HyFlex®
-------	---------

Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
Technologia tkania	18G
EN 388:2016	3x41E
materiał podłoża	INTERCEPT™
powłoka	PU
zakres zastosowania	precyzja
kolor	szare
Stopień ochrony przed przecięciem	E
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe