

Garant**Płytko do toczenia poprzecznego wersja neutralna,, HU9310, Szerokość skrawania W: 1,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	275006 1,5
GTIN	4062406805937
Klasa artykułu	21H

Opis**Wykonanie:**

Ze szlifowanymi bokami.

Zastosowanie:

Do niewielkich \varnothing podcięć w połączeniu z uchwytami płytek skrawających nr 274010 – 274026.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274010 – 274026. Wytaczaki nr 274170 – 274171.

Pasuje do:

Do niewielkich \varnothing podcięć w połączeniu z uchwytami płytek skrawających nr 274010 – 274026.

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,15 mm
powłoka	bez powłoki
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Szerokość skrawania W	1,5 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,03 mm/obr,

Karta danych

Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HU9310
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	380 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	360 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	280 m/min	N
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		