



## Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: M12FPD2-4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	070110 M12FPD2-4
GTIN	4058546029760
Klasa artykułu	03L

### Opis

#### Wykonanie:

- Wydajna akumulatorowa, udarowa wiertarko-wkrętarka, 2-biegowa z wielostopniowym ustawieniem momentu obrotowego.
- Akumulatory litowo-jonowe Red REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogniw i wskazaniem stanu naładowania.
- Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
- Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona.
- Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
- Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy.
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ (nie dotyczy roz. M18BPD4) zapewniający najwyższy współczynnik sprawności. Najniższe zużycie i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC.
- Układ elektroniczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i sterowaniem mocą REDLINK PLUS™.

Kompaktowa, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa FUEL™ o długości jedynie 168 mm. 16-stopniowa, elektroniczna regulacja momentu obrotowego plus stopnia wiercenia plus stopnia wiercenia udarowego.

#### Zalety:

Kompaktowa, akumulator pełni funkcję stopki.

**w dostawie::**

W komplecie 2× akumulatory litowo-jonowe, ładowarka i walizka transportowa (pojemnik HD) oraz klips na pasek.

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 i 073840. Pasujący moduł śledzący Bluetooth można znaleźć w sklepie internetowym.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

oznaczenie producenta: M12FPD-402X

Liczba dołączonych akumulatorów: 2

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 4 Ah

Napięcie akumulatorów: 12 V

konstrukcja silnika: FUEL™

**Opis techniczny**

maksymalne drgania z funkcją wiercenia uderowego wg EN	30,8 m/s <sup>2</sup>
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia uderowego wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
masa	1,5 kg
maksymalny moment obrotowy	44 Nm
pojemność akumulatora	4 Ah
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 450 min <sup>-1</sup>
zakres mocowania uchwyty szybkoobrotowego	1,5 - 13 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	35 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1700 min <sup>-1</sup>
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	13 mm
nadaje się do materiału	kamień
nadaje się do materiału	Mur

nadaje się do materiału	Mur
nadaje się do materiału	stal
nadaje się do materiału	stal
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
konstrukcja silnika	FUEL™
typowe zastosowanie	Strong
oznaczenie producenta	M12FPD-402X
Napięcie akumulatorów	12 V
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	2
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka udarowa

## Aksesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
System akumulatorów litowo-jonowych M12B4 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB12 V	073815 MB12
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC