



Znaczniki igłowe FlyMarker® mini 65/30 zasilanie z akumulatorka, pojemność akumulatora: 2X4



Dane zamówienia

Numer katalogowy

085755 2X4

GTIN

Klasa artykułu

04F

Opis

Znaczniki igłowe FlyMarker® mini 65/30 zasilanie z akumulatorka 2X4 złącze: Złącze USB
pojemność akumulatora: 4 Ah
napięcie znamionowe: 18 V

Opis techniczny

złącze

Złącze USB

zasilanie energią

Zasilanie sieciowe

pojemność akumulatora

4 Ah

wysokość pisma

1 - 10 mm

napięcie znamionowe

18 V

rodzaj akumulatora

litowo-jonowy

Liczba dołączonych akumulatorów

2

maksymalna szerokość pola znakowania

85 mm

maksymalna wysokość pola znakowania

45 mm

Rodzaj produktu

Znaczniki igłowe