

**Cyfrowy mikrometr do pomiarów zewn., Zakres pomiarowy: 75-100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421492 75-100
GTIN	4062406063214
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Czytelny wyświetlacz. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekanymi. Odczyt cyfrowy i analogowy. Pyłoszczelna i zabezpieczona przed bryzgami wody obudowa metalowa.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. 1 kulka mocowana wtykowo do pomiaru pochyleń. 1 wzorzec nastawczy.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	75 - 100 mm
Liczba dołączonych baterii	1
skok wrzeciona	0,5 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
odczyt	0,001 mm
stopień ochrony IP	IP 54
Ø wrzeciona	6,5 mm
granica błędu	5 µm

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Kalibracja	B13
Kalibracja	B1
typ baterii	Baterie guzikowe
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100
Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	022080 100
Kalibracja Mikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022000 100
Kalibracja DAkkSwzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	022090 100

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 75 mm	421100 75