

HOLEX**Cyfrowy mikrometr do pomiarów zewn., Zakres pomiarowy: 50-75mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421492 50-75
GTIN	4062406063207
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Czytelny wyświetlacz. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekanymi. Odczyt cyfrowy i analogowy. Pyłoszczelna i zabezpieczona przed bryzgami wody obudowa metalowa.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. 1 kulka mocowana wtykowo do pomiaru pochyłości. 1 wzorzec nastawczy.

Opis techniczny

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
granica błędu	5 µm
typ baterii	Baterie guzikowe
zakres pomiarowy	50 - 75 mm
odczyt	0,001 mm
Kalibracja	B13
Kalibracja	B1

Ø wrzeciona	6,5 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
skok wrzeciona	0,5 mm
stopień ochrony IP	IP 54
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100
Kalibracja DAkkSwzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	022090 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022000 100
Kalibracjawzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	022080 100

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 50 mm	421100 50
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032