



Lampy warsztatowe diodowe (LED) o naturalnej barwie światła COLOUR MATCH, Typ: SUN4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081513 SUN4
GTIN	5708997356579
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

COLOUR MATCH. Specjalna dioda LED o wysokiej wartości CRI do **do perfekcyjnego odwzorowania barw**, o szczególnie długiej trwałości. Nadaje się zwłaszcza do wszystkich prac lakierniczych, polerskich, do czyszczenia i przygotowania. Zaprojektowana do użytku w lakierniach. **Wymienna soczewka szklana**, odporna na wszystkie rodzaje rozpuszczalników, również przy codziennym czyszczeniu. **SUNMATCH 3.** Akumulatorowa lampa do prac ręcznych z 5-stopniowym wyborem temperatury barwy (funkcja ALL DAYLIGHT).

Pyło- i wodoszczelna akumulatorowa ręczna lampa warsztatowa z możliwością ładowania. Z solidnym, obrotowym hakiem i mocnym wbudowanym magnesem. Elastyczna głowica świecąca (obracana w zakresie 180°).

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie ładowarka i przewód USB.

stopień ochrony IP: IP 65

strefa wg ATEX: brak

Strumień światła: 500 lm

strumień światła, stopień 2: 200 lm

czas świecenia: 10 h

Wartość CRI: 96

Liczba dołączonych akumulatorów: 1

Opis techniczny

czas świecenia na stopniu 2	3 h
Wartość CRI	96
Kolor światła	barwa naturalna
masa	267 g
stopień ochrony IP	IP 65
strefa wg ATEX	brak
Napięcie akumulatorów	3,7 V
długość całkowita	185 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
czas świecenia	10 h
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
pojemność akumulatora	2,6 Ah
oznaczenie producenta	SUNMATCH 4
strumień światła, stopień 2	200 lm
Strumień światła	500 lm
Szerokość całkowita	38 mm
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa

Akcesoria

03.5375