

**Garant****Uchwyty płytek skrawających Medium do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 42/60mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274024 42/60
GTIN	4067263021742
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275000 – 275015.

**Zastosowanie:**

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mieczowych.

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

**wskazówka:**

$D_1 = \text{min. } \varnothing$  dla 1 wcięcia /  $D_2 = \text{maks. } \varnothing$  dla 1 wcięcia.

**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_2$	60 mm
minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_1$	42 mm
maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	18 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Klucz systemowy	tak
Szerokość skrawania W	4 mm

## Karta danych

Rodzaj produktu

Uchwyty ostrzy