

Garant**Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 22mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614770 22
GTIN	4067263001201
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

Opis techniczny

wysokość szczęk h_1	7,3 mm
Ø pierścienia D	42 mm
szerokość szczęk b	47,6 mm
długość klucza L	286 mm
rozwartości kluczy	metryczne
wysokość pierścienia h_2	13,9 mm
rozwartość klucza	22 mm
położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	nie
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub