

**Garant****Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 27mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614770 27
GTIN	4067263001225
Klasa artykułu	61B

**Opis****Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

**Opis techniczny**

wysokość pierścienia $h_2$	15,4 mm
długość klucza L	359 mm
rozwartości kluczy	metryczne
wysokość szczęk $h_1$	8,4 mm
rozwartość klucza	27 mm
Ø pierścienia D	52 mm
szerokość szczęk b	58,1 mm
położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	nie
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub