

**Garant****Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 24mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614770 24
GTIN	4067263001218
Klasa artykułu	61B

**Opis****Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

**Opis techniczny**

wysokość szczęk $h_1$	7,8 mm
wysokość pierścienia $h_2$	14,7 mm
Ø pierścienia D	47,1 mm
rozwartość klucza	24 mm
szerokość szczęk b	51,6 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	325 mm
położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	nie
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub