

Garant GRIDLINE

Stanowiska robocze eLevel, z blatem bambusowym, Długość: 1500/2mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920016 1500/2
GTIN	4067263001423
Klasa artykułu	91P

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Stanowisko robocze eLevel – płynna, elektryczna regulacja wysokości. Regulacja odbywa się za pomocą elektronicznego panelu obsługi. Panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci. W wyniku regulacji zostaje dostosowana **wysokość całego stanowiska pracy**.

Powłoka lakiernicza:

Segment nóg – antracyt RAL 7016, **bez możliwości zmiany koloru**.

Kolumna podnośna z eloksalowanego aluminium, **bez możliwości zmiany koloru**.

Ściana boczna i tylna szary jasny RAL 7035 **lakierowane proszkowo, z możliwością zmiany koloru**.

wskazówka:

Wielkości z .../2 są montowane z alternatywnym podnośnikiem. Dane techniczne są podobne do poprzednich podnośników, niewielkie różnice. Panel sterowania przy tych wielkościach wygląda inaczej, ale ma te same funkcjonalności. Przestrzegać maksymalnego udźwigu, w żadnym wypadku nie wolno go przekraczać! Szczególnie ważne w planowaniu elementów do budowy kolumn nośnych.

- **Przy zastosowaniu obudów przykręcanych pod blatem roboczym należy uwzględnić, że obudowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 500 mm.**
- **Uwaga: w przypadku ustawiania szeregowego stosować osłony blaszane nr 920350 (niebezpieczeństwo zmiążdżenia).**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od–do: 670 - 990 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 800 mm

długość blatu: 1500 mm
 głębokość blatu: 800 mm
 grubość blatu: 50 mm

Opis techniczny

napięcie znamionowe	250 V
zasada regulacji wysokości	kompletna konstrukcja
Typ wtyczki wejściowej	F
głębokość	800 mm
materiał blatu	Bambus
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci	tak
głębokość blatu	800 mm
masa	80 kg
szerokość	1500 mm
długość blatu	1500 mm
płynna regulacja wysokości	tak
Seria	Workstation
Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od-do	670 - 990 mm
model	eLevel
grubość blatu	50 mm
Regulacja wysokości stanowiska pracy	670-990 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	elektryczny
grubość płyty	50 mm
kompensacja wysokości	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół roboczy

