

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa, 6-kątny: 5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	643313 5
GTIN	4062406235581
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Norma:**DIN 7422****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 22 mm

długość: 120 mm

Opis techniczny

sześciokąt	5 mm
długość	120 mm
Ø po stronie napędu	22 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN 7422
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana

z końcówką sferyczną	nie
z pierścieniem przytrzymującym	nie
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy