



Złącze trzpieniowe z zatrzaskiem kołkowym, Typ: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	650002 5
GTIN	4062406235840
Klasa artykułu	62A

Opis

Zastosowanie:

Do wkrętarek mechanicznych z gniazdem 6-kątnym jako złącze do mocowania nasadek z gniazdem kwadratowym.

Wyjątek wielk. 6.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

Opis techniczny

profil czopu lub gniazda wejściowego	złączka 6-kątna
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne	1/2 cal
napęd od strony maszyny	E 11,2 (7/16 cala)
długość całkowita	75 mm
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	fosforanowane
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	złącze trzpieniowe