



## Złącza trzpieniowe z zatrzaskiem kulkowym, Typ: 2/100



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	650006 2/100
GTIN	4062406235871
Klasa artykułu	62A

### Opis

#### Zastosowanie:

Do wkrętarek mechanicznych z gniazdem 6-kątnym jako złącze do mocowania nasadek z gniazdem kwadratowym.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.  
długość całkowita: 100 mm  
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne: 1/4 cal  
napęd od strony maszyny: E 6,3 (1/4 cala)

### Opis techniczny

napęd od strony maszyny	E 6,3 (1/4 cala)
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne	1/4 cal
długość całkowita	100 mm
profil czopu lub gniazda wejściowego	złączka 6-kątna
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	fosforanowane
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	złącze trzpieniowe

