



Złącza trzpieniowe z zatrzaskiem kulkowym, Typ: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	650006 5
GTIN	4062406235901
Klasa artykułu	62A

Opis

Zastosowanie:

Do wkrętarek mechanicznych z gniazdem 6-kątnym jako złącze do mocowania nasadek z gniazdem kwadratowym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość całkowita: 75 mm

czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne: 1/2 cal

napęd od strony maszyny: E 11,2 (7/16 cala)

Opis techniczny

napęd od strony maszyny	E 11,2 (7/16 cala)
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne	1/2 cal
długość całkowita	75 mm
profil czopu lub gniazda wejściowego	złączka 6-kątna
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	fosforanowane
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	złącze trzpieniowe

