



Złącza trzpieniowe z zatrzaskiem kulkowym, Typ: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	650006 9
GTIN	4062406235895
Klasa artykułu	62A

Opis

Zastosowanie:

Do wkrętarek mechanicznych z gniazdem 6-kątnym jako złącze do mocowania nasadek z gniazdem kwadratowym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość całkowita: 50 mm

czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne: 1/2 cal

napęd od strony maszyny: E 6,3 (1/4 cala)

Opis techniczny

napęd od strony maszyny	E 6,3 (1/4 cala)
profil czopu lub gniazda wejściowego	złączka 6-kątna
długość całkowita	50 mm
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne	1/2 cal
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	fosforanowane
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	złącze trzpieniowe

