

Garant**APMT 100305 TR, HB7525, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215946 ST900
GTIN	4045197554468
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.

Dla $a_e = 0,3 \times D / a_{p\text{maks.}} = 4,8 \text{ mm}$.

grubość płyty: 3,5 mm

promień naroża: 0,5 mm

posuw f_z na ząb: 0,12 mm

Opis techniczny

typ	ST900
posuw f_z na ząb	0,12 mm
promień naroża	0,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 100305 TR

Gatunek	HB7525
Materiał ostrza	HM
grubość płyty	3,5 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	390 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	270 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	230 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	220 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	200 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	180 m/min	K
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		