

Garant**ANGT 160605 PPFR, HU7710, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216012 ALU
GTIN	4045197411228
Klasa artykułu	21A

Opis

ANGT 160605 PPFR ALU promień naroża: 0,5 mm
posuw f_z na ząb: 0,13 mm

Opis techniczny

typ	ALU
posuw f_z na ząb	0,13 mm
promień naroża	0,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ANGT 160605 PPFR
Gatunek	HU7710
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1000 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	700 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	600 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		