



Uchwyt magnetyczny wielokątowy, ferryt



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085964
GTIN	5012095018698
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

Obejmuje kąty **30°, 45°, 60°, 75° i 90°**.
Odporność na temperaturę do maks. 180°C.

Opis techniczny

Ø otworu	5 mm
maksymalna siła trzymania	100 N
Grubość	12 mm
masa	0,3 kg
wysokość	65 mm
Maksymalna odporność na temperaturę	180 °C
długość	100,5 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	ferryt
Rodzaj produktu	Uchwyty magnetyczne, wielokątowe

