



Wąż spiralny poliuretanowy ze stalową złączką bezpieczną eSafe Ø 8×12 mm, długość węża: 6 m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080240 6
GTIN	7391390134356
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej.

w dostawie::

stalowe szybkozłącze zabezpieczające nr 080285, wielk. 1/4 i złączka stalowa nr 080290, wielk. 1/4.

Ø zewnętrzna węża: 12 mm

Ø wewnętrzna węża: 8 mm

Opis techniczny

przyłącze szybkozłącza	1/4 cal
długość węża	6 m
materiał	wąż spiralny poliuretanowy
Ø zewnętrzna węża	12 mm
przyłącze złączki wtykowej	1/4 cal
kolor	niebieski
Ø wewnętrzna węża	8 mm

Akcesoria

Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym zewnętrznym,
Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal

080290 1/4

Złączka bezpieczna z gwintem zewnętrznym gwint
przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal

080285 1/4