



## Pistolet do przedmuchiwania bezpieczny z wmontowaną na stałe rurką „StarTip”, długość rurki wydmuchowej: 90mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	080251 90
GTIN	2050000970269
Klasa artykułu	08A

### Opis

#### Wykonanie:

Obejmuje sześć osobnych wpływów, co ma skutek tłumiący, ponadto pistolet wydmuchowy odpowiada standardowi bezpieczeństwa OSHA.

Pistolety do przedmuchiwania o bezstopniowo regulowanej wydajności strumienia powietrza, małej masie, różnych opcjach zawieszania i łatwej obsłudze.

Bezpieczny pistolet do przedmuchiwania (seria 208) z dyszą o zredukowanej emisji dźwięku (79 dB(A)).

#### Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności, poprawy ekonomiczności i bezpieczeństwa przemysłowych instalacji pneumatycznych.

#### w dostawie::

W zestawie stalowa złączka wtykowa nr 080290 rozm. 1/4.

#### wskazówka:

Seria CEJN 320 odpowiada standardowi europejskiemu 7.6 (Ø nominalna 7,6 mm, Euro-Profil) i jest kompatybilna ze wszystkimi stosowanymi systemami.

### Opis techniczny

długość rurki wydmuchowej	90 mm
odgłosy wydmuchu	79 dB(A)
wydajność przepływu	190 l/min

Rodzaj produktu

Pistolet

## Akcesoria

Tarcza ochronna, przezroczysta, do pistoletu do przedmuchiwania  $\varnothing$  zewnętrzna 100 mm

080256 100

Zestaw uchwytu magnetycznego, seria

080261

Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym zewnętrznym, Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal

080290 1/4