

Yale

Podwozie i transporter, typ LFL, kółka obrotowe, nośność: 1 t



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086008 1
GTIN	4025092163880
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Bezobsługowe części podwozia do transportu średnio ciężkich ładunków. Kółka nylonowe odporne na ścieranie z przeciwpoślizgową okładziną gumową można stosować pojedynczo albo w układzie.

Wykonanie z czterema kółkami obrotowymi lub wychylnymi z wytrzymałego nylonu.

Opis techniczny

masa	14 kg
Liczba kół	4
nośność	1 t
Ø koła	75 mm
szerokość	340 mm
długość	430 mm
oznaczenie producenta	LFL-1-4
Szerokość koła	46 mm
wysokość	120 mm
Rodzaj produktu	Wózek do transportu ciężkich ładunków

