

**Garant****RDHW 1003 MOTN, HB7520, Typ: UNI**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	212255 UNI
GTIN	4045197302502
Klasa artykułu	21A

## Opis

**Wykonanie:**

**Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.**

**wskazówka:**

Zalecane wartości eksploatacyjne dla  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax.} = 2,5$  mm.

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDHW 1003 MOTN

typ: UNI

## Opis techniczny

typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHW 1003 MOTN
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7520
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	275 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	275 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	125 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	260 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	210 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	240 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		