



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966111 4X6
GTIN	
Klasa artykułu	96Z

Opis

Teleskopowe drabiny wielofunkcyjne, 4-elementowe 4X6 długość drabiny rozłożonej: 6,4 m
wysokość robocza drabiny wolnostojącej ok.: 4,4 m
wysokość robocza drabiny przystawnej ok.: 7,1 m
długość drabiny złożonej: 1,86 m
szerokość drabiny złożonej: 0,7 m
głębokość drabiny złożonej: 0,21 m

Opis techniczny

masa	20 kg
długość drabiny złożonej	1,86 m
wysokość robocza drabiny wolnostojącej ok.	4,4 m
głębokość drabiny złożonej	0,21 m
wykonanie stopnia	stopień
wysokość robocza drabiny przystawnej ok.	7,1 m
szerokość drabiny złożonej	0,7 m

długość drabiny rozłożonej	6,4 m
ilość stopni	4×6
norma	DIN EN 131-2
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Drabina wielofunkcyjna