

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Power Force, Pojemność (ml lub l): 200**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	088006 200
GTIN	4067263120551
Klasa artykułu	01L

Opis**Wykonanie:**

certyfi kat NSF. Produkty dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywym.

ekstremalne działanie odtłuszczające dzięki technologii hybrydowej. Zawarte w produkcie ekstrakty roślinne rozpuszczają uporczywe zabrudzenia, smary specjalne, oleje, sadzę, resztki gumy, bitumen, woski i pasty, a technologia wykorzystująca środki powierzchniowo czynne szybko usuwa je z powierzchni. Beczka plastikowa 200 litrów.

Power Force to wodny, niskopięniący środek czyszczący na bazie surowców odnawialnych. Naturalne substancje czynne skutecznie rozpuszczają zabrudzenia bez naruszania powierzchni. Przyjemny zapach oraz brak rozpuszczalników i VOC czynią z niego idealnego towarzysza umożliwiającego wydajną i bezpieczną pracę. Power Force to skuteczna alternatywa dla rozpuszczalników. Oprócz zastosowań ręcznych nadaje się również do pracy z urządzeniami do czyszczenia części. W tym przypadku środek czyszczący można stosować wielokrotnie, co wspiera koncepcję zamkniętego obiegu. Takie rozwiązanie nie tylko oszczędza zasoby, lecz również eliminuje odpady. Dzięki certyfi katowi NSF środek ten nadaje się zarówno do konserwacji, jak i do stosowania w przemyśle spożywym.

- **Nie wymaga specjalnego oznakowania.**
- **Do zastosowań ręcznych i maszynowych.**
- **Certyfi kat NSF umożliwia stosowanie w przemyśle spożywym.**
- **Nadaje się do uzupełniania butelek z rozpylaczem i rozpylaczy ciśnieniowych.**

wersja: beczka

zawartość: 200 l
wartość pH: 10,5 - 11

Opis techniczny

zakres temperatur zastosowania	2 - 40 °C
Temperatura wrzenia	100 °C
kolor	transparent
Zrównoważony rozwój	GARANT GreenPlus
Kształt	ciekły
wartość pH	10,5 - 11
zawartość	200 l
temperatura przechowywania	2 - 35 °C
Gęstość	1,007 g/cm ³
wersja	beczka
Rodzaj produktu	Uniwersalne środki czyszczące