

Garant**RDHX 1003 MOTN, HB7515, Typ: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212243 ST1400
GTIN	4045197554314
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax.} = 2,5$ mm.

posuw f_z na ząb: 0,22 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDHX 1003 MOTN

typ: ST1400

Opis techniczny

typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHX 1003 MOTN
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7515
posuw f_z na ząb	0,22 mm

liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	430 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	330 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	270 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	230 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	300 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	210 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	230 m/min	K
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		