



## Oświetlenie diodowe stacjonarne, Typ: LED



### Dane zamówienia

Numer katalogowy

492844 LED

GTIN

Klasa artykułu

49C

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo jasne, stacjonarne oświetlenie diodowe przy 900 000 luksów. Jego temperatura barwy wynosząca 5500 kelwinów odpowiada światłu dziennemu i umożliwia realistyczne odwzorowanie kolorów.

- **Doskonała moc światła dzięki najnowszej technologii LED.**
- **Bezstopniowa regulacja natężeniem światła.**
- **Stać temperatura barwy wynosząca 5500 kelwinów przez cały okres eksploatacji.**
- **Solidna metalowa obudowa, specjalnie do użytku przemysłowego.**

#### Wyp. dodatkowe:

Kabel światłowodowy nr 494845

### Opis techniczny

temperatura barwy

5500 K

natężenie oświetlenia

900000 lx