


Garant**RDHX 12T3 MOTN, HB7525, Typ: ST900**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212272 ST900
GTIN	4045197554321
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax.} = 4,0$ mm.

posuw f_z na ząb: 0,22 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDHX 12T3 MOTN

typ: ST900

Opis techniczny

typ	ST900
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHX 12T3 MOTN
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	HB7525
posuw f_z na ząb	0,22 mm

liczba wymian/ostrzy

1

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania