

**SOMT.....ER-FL, CA6535, Typ: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222092 10
GTIN	4960664708253
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

4-ostrzowa płytko skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

geometria **FL** (dostosowana do powierzchni) jest 1. wyborem przy obróbce zgrubnej na maszynach o małej mocy.

Nie stosować do frezowania trochoidalnego, wgłębień i konturów oraz w przypadku stromych ścian.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,2 – 1,2 mm
typ	S
Promień programowany przy $a_{p \max}$	3 mm
promień naroża	2 mm

grubość płytki E	4,76 mm
wielkość płytek skrawających	10
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT140520ER-FL
Gatunek	CA6535
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
inkonel	nadają się	30 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		