


**SOMT....20ER-GM, CA6535, Typ: 10**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222076 10
GTIN	4960664708260
Klasa artykułu	25A

**Opis**
**Wykonanie:**

4-ostrzowa płytko skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

**Zastosowanie:**

**geometria GM** jest 1. wyborem przy obróbce ogólnego rodzaju.

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,3 \times D$ .

promień naroża: 2 mm

Promień programowany przy  $a_{p\max}$ : 3 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,5 – 1,2 mm

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,5 – 1,2 mm
typ	S
Promień programowany przy $a_{p\max}$	3 mm
promień naroża	2 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	3 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,5 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT....20ER-GM
Gatunek	CA6535
Materiał ostrza &nbsp;	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania