



Akumulatorowa, udarowa wiertarko-wkrętarka bez akumulatora i ładowarki, Typ: GSB1890C



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070113 GSB1890C
GTIN	4059952617312
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.

- **Elektroniczne zabezpieczenie ogni (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.**
- **Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.**
- **Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).**
- **Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.**
- **Szybkomocujący uchwyt wiertarski.**

Z **bezsztotkowym silnikiem EC.**

KickBackControl z automatycznym rozłączeniem w przypadku zablokowania oraz jedynym w swoim rodzaju sprzęgłem precyzyjnym. Optymalne rozwiązanie do pracy w ciasnych przestrzeniach. Możliwe doposażenie w moduł Connectivity. Kompaktowa konstrukcja, bardzo krótka głowica (tylko 175 mm) zapewniająca doskonałą obsługę.

w dostawie::

Akumulatorowa wkrętarka udarowa Cordless Concept **bez akumulatora**, ładowarki i z L-BOXX.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i 073866.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
 odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V
 oznaczenie producenta: GSB 18V-90 C
 Liczba dołączonych akumulatorów: 0
 rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
 Napięcie akumulatorów: 18 V
 konstrukcja silnika: bezszczotkowe
 maks. moment obrotowy w materiałach miękkich: 36 Nm

Opis techniczny

zakres mocowania uchwytu szybko mocującego	1,5 - 13 mm
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	36 Nm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	13 mm
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN	11,8 m/s ²
wysokość	210 mm
napięcie znamionowe	18 V
oznaczenie producenta	GSB 18V-90 C
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	0 - 2100 min ⁻¹
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 - 630 min ⁻¹
Masa bez akumulatorów	1,2 kg
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	1,5 m/s ²
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	68 mm
konstrukcja silnika	bezszyotkowe
Napięcie akumulatorów	18 V
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	64 Nm
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)

szerokość	77 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
długość	175 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka udarowa