

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260326 32/11
GTIN	4067263622925
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwyć okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	40 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	DC.. 11T3..
Przesunięcie osi L_3	22 mm
długość całkowita L	277 mm
\varnothing chwytu D_s	32 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
kod ISO uchwyty	A32X SDUCR/L11
śruby mocujące	269028 46
Seria	Master Mute
wielk. płytki	11 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	192 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki