

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260326 20/11
GTIN	4067263619802
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A20X SDUCR/L11
Seria	Master Mute
wielk. płytki	11 mm
Przesunięcie osi L ₃	13 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	25 mm
długość całkowita L	177 mm
śruby mocujące	269028 46
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
Kąt ustawienia κ	93 stopni
\varnothing chwytu D _s	20 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	120 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki