

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260044 25/09
GTIN	4067263622970
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	32 mm
śruby mocujące	269028 46
wielk. płytki	9 mm
długość całkowita L	222 mm
kod ISO uchwytu	A25X SCLCR/L09
Seria	Master Mute
\varnothing chwytu D_s	25 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
Kąt ustawienia κ	95 stopni
niepodlegający mocowaniu obszar S	155 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki