

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260327 16/07
GTIN	4067263623328
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

Kąt ustawienia κ	93 stopni
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	20 mm
długość całkowita L	151 mm
\varnothing chwytu D_s	16 mm
śruby mocujące	269028 38
Seria	Master Mute
pasująca wymienna płytką skrawającą	DC.. 0702..
wielk. płytki	7 mm
kod ISO uchwytu	A16X SDUCR/L07
Przesunięcie osi L_3	11 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	96 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki