

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260921 25/11
GTIN	4067263623465
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

długość całkowita L	222 mm
śruby mocujące	269028 47
wielk. płytki	11 mm
Kąt ustawienia κ	90 stopni
kod ISO uchwytu	A25X STF CR/L11
\varnothing chwytu D_s	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 1102..
Seria	Master Mute
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	32 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	155 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki