

**Garant**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260045 32/09
GTIN	4067263623410
Klasa artykułu	29E

## Opis

**Wykonanie:**

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

**wskazówka:**

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

## Opis techniczny

Ø chwytu $D_s$	32 mm
wielk. płytki	9 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
długość całkowita L	277 mm
Seria	Master Mute
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
śruby mocujące	269028 46
kod ISO uchwytu	A30X SCLCR/L09
Przesunięcie osi $L_3$	22 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	40 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	192 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki