

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260921 32/16
GTIN	4067263623472
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 46
Przesunięcie osi L ₃	22 mm
długość całkowita L	277 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
wielk. płytki	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TC.. 16T3..
Kąt ustawienia κ	90 stopni
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	40 mm
Seria	Master Mute
kod ISO uchwytu	A32X STFCCR/L16
niepodlegający mocowaniu obszar S	192 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki