

HOLEX**Korpus wiertła, Chwył walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 5×D, Typ: 48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232250 48
GTIN	4045197589088
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres \varnothing D: 48 - 65 mm

Długość użyteczna L_1 : 231,8 mm

\varnothing chwytu D_s : 40 mm

Długość chwytu L_s : 70 mm

śruby mocujące: 232990 TX20

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	231,8 mm
\varnothing chwytu D_s	40 mm
zakres \varnothing D	48 - 65 mm
śruby mocujące	232990 TX20
Długość chwytu L_s	70 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	5×D
chwyt	DIN 1835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX20

232990 TX20

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala
długość całkowita 50 mm

659874 50

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx®
TX20

674248 TX20

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600