

Mitutoyo**Cyfrowy wysokościomierz i przyrząd traserski z wyjściem danych, Wysokość trasowania: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	445136 300
GTIN	4946368859248
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Metrówka ABSOLUTE, brak ponownego ustawienia punktu odniesienia po ponownym uruchomieniu i nieograniczona prędkość przesuwu. Duże i lekko obracające się pokrętko. Rysik traserski z węglikiem spiekany i wyjściem danych Digimatic. Duży wyświetlacz LCD (wysokość cyfry 12 mm) zapewnia łatwy, bezbłędny odczyt.

w dostawie::

W komplecie bateria nr 081560 wielk. 357, 1 rysik traserski z węglikiem spiekany nr 443510 wielk. 300.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt nr 445180, przewód do transmisji danych 497080.

Kalibracja: E1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,03 mm

przekrój kolumny pomiarowej: 35×12 mm

trwałość baterii ok.: 20000 h

długość podstawy: 149 mm

szerokość podstawy: 100 mm

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie z baterii
przekrój kolumny pomiarowej	35×12 mm
długość podstawy	149 mm
szerokość podstawy	100 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 rozm. 357
granica błędu	0,03 mm
wysokość trasowania	300 mm
odczyt	0,01 mm
trwałość baterii ok.	20000 h
Liczba dołączonych baterii	1
norma	norma zakładowa
wysokość cyfr	12 mm
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
funkcja preset	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	E1
Rodzaj produktu	Wysokościomierze i przyrządy traserskie

Usługi

Kalibracja wysokościomierzy/wysokościomierzy traserskich maks. zakres pomiarowy 300 mm	024630 300
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357

081560 357

Zamienny rysik traserski z płytką HM do wysokości
trasowania 300 mm

443510 300