



Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, G: G3/4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	130660 G3/4
GTIN	4067263036463
Klasa artykułu	12G

Opis

Wykonanie:

Zestaw 2-elementowy, z gwintownikiem wstępnym i wykańczakiem.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych Whitwortha wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelnienia na gwincie).

Opis techniczny

długość całkowita L	90 mm
Chwył kwadratowy □	16 mm
liczba zwojów na cal	14
wielkość gwintu	G3/4
Ø otworu rdzenia	24,5 mm
Materiał ostrza	HSS
Ø gwintu	26,44 mm
skok gwintu	1,814 mm
Ø chwytu D _s	20 mm
głębokość gwintu	79,32 mm
powłoka	bez powłoki

Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5157
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Gwintowniki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

