

HOLEX**Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 5×D, Typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232250 12
GTIN	4045197589033
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 60,3 mm

\varnothing chwytu D_s : 20 mm

Długość chwytu L_s : 50 mm

śruby mocujące: 232990 TX7

Opis techniczny

zakres $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
śruby mocujące	232990 TX7
\varnothing chwytu D_s	20 mm
Długość użyteczna L_1	60,3 mm
Długość chwytu L_s	50 mm
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	5×D
chwyt	ISO 9766
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe
nastawiony moment obrotowy 0,6 Nm

211750 0,6

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX7

232990 TX7

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7

674248 TX7