

**BDMT 070308 ER-JS, PR1535, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227150 INOX
GTIN	4960664731176
Klasa artykułu	25A

**Opis****wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3 \times D$ . Dokładne  $90^\circ$  do  $a_p = 4$  mm.

**Opis techniczny**

typ	stal
Gatunek	PR1535
promień naroża	0,8 mm
posuw $f_z$ na ząb	0,05–0,08 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 070308 ER-JS
Gatunek	PR1535
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		