

Garant**Cyfrowy mikrometr zewnętrzny HCT IP67 z Bluetooth, Zakres pomiarowy: 50-75mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421575 50-75
GTIN	4067263036678
Klasa artykułu	41B

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny IP67 HCT z Bluetooth 5.0 i **cyframi o wielkości 10 mm** wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Dzięki automatycznemu wyłączeniu uzyskuje się bardzo długi czas pracy akumulatora. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiającą pewny odczyt. Wrzeczono pomiarowe hartowane i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Wysunięta grzechotka z mechanizmem szybkiego przesuwu. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w dowolnym położeniu. Kompatybilny z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) dostępną bezpłatnie dla systemów Android i iOS oraz aplikacją HCT Windows dostępną dla systemu Windows. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 2032. 1 wzorzec nastawczy.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	50 - 75 mm
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
wykonanie powierzchni pomiarowej	Węglik spiekany
skok wrzeciona	1 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	10 mm
liczba wzorców nastawczych	1
Seria	HCT
odczyt	0,001 mm
granica błędu	3 µm
typ baterii	Baterie guzikowe
odczyt	0,0005 cal
wykonanie wrzeciona	hartowane i szlifowane
stopień ochrony IP	IP 67
Ø wrzeciona	6,5 mm
Kalibracja	B1
Kalibracja	B13
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja HCT na Windows
norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	złącze Bluetooth
przełączanie pomiar względny/bezwzględny	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks.
wymiar nominalny 100 mm

022080 100

Kalibracja Mikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego
maks. zakres pomiarowy 100 mm

022000 100

Kalibracja DAkkS Mikrometr zewnętrzny bez wzorca
nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm

022010 100

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032

081560 CR2032