

Garant**Cyfrowy mikrometr zewnętrzny HCT IP67 z Bluetooth, Zakres pomiarowy: 75-100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421575 75-100
GTIN	4067263036685
Klasa artykułu	41B

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny IP67 HCT z Bluetooth 5.0 i **cyframi o wielkości 10 mm** wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Dzięki automatycznemu wyłączeniu uzyskuje się bardzo długi czas pracy akumulatora. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiająca pewny odczyt. Wrzeczono pomiarowe hartowane i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Wysunięta grzechotka z mechanizmem szybkiego przesuwu. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w dowolnym położeniu. Kompatybilny z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) dostępną bezpłatnie dla systemów Android i iOS oraz aplikacją HCT Windows dostępną dla systemu Windows. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 2032. 1 wzorzec nastawczy.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	75 - 100 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Seria	HCT
skok wrzeciona	1 mm
liczba wzorców nastawczych	1
typ baterii	Baterie guzikowe
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja HCT na Windows
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
stopień ochrony IP	IP 67
Ø wrzeciona	6,5 mm
wykonanie powierzchni pomiarowej	Węglik spiekany
odczyt	0,0005 cal
odczyt	0,001 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	10 mm
Kalibracja	B1
Kalibracja	B13
granica błędu	3 µm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
wykonanie wrzeciona	hartowane i szlifowane
norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	złącze Bluetooth
przełączanie pomiar względny/bezwzględny	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	022080 100
Kalibracja Mikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022000 100
Kalibracja DAkkS Mikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100

Aksesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------