

**bateria litowo-jonowa, High Output™, 3,0 Ah, typ akumulatora: MHB25****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 073801 MHB25 |
| GTIN | 4058546404499 |
| Klasa artykułu | 07A |

Opis**Wykonanie:**

Akumulatory Milwaukee M18™ REDLITHIUM-ION™ **HIGH OUTPUT™**.

- **Z poprawionym chłodzeniem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc.**
- **Do zastosowań wysokiej mocy przy ekstremalnych obciążeniach – stosowanie w temperaturze do -28°C.**

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

Napięcie akumulatorów: 12 V

Opis techniczny

| | |
|------------------------|---------------|
| Napięcie akumulatorów | 12 V |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
| Atrybut nazwy produktu | 3,0 Ah |
| Rodzaj produktu | Akumulator |

