

**Garant****Narzędzie do toczenia i wiercenia „4 w 1” 1,5×D, prawe, Ø DC: 14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268404 14
GTIN	4067263802228
Klasa artykułu	21X

**Opis****Wykonanie:**

chwyt walcowy.

**Zastosowanie:**

1. Toczenie poprzeczne powierzchni czołowych.
2. Wiercenie (nawiercanie i wiercenie głębokie) – płaska podstawa otworu.
3. Toczenie wzdłużne wewnętrzne.
4. Toczenie wzdłużne zewnętrzne.

**wskazówka:**

- **Należy dobrać jak największe wartości promieni naroża i rozmiary chwytów.**
- **Tolerancja otworu + 0,15 mm (w przypadku procesów wiercenia z oprawką napędzaną).**
- **Podczas wiercenia powyżej Ø znamionowej pozostałości materiału są zatrzymywane.**
- **Podczas wiercenia zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 bar).**

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	16 mm
śruby mocujące	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
długość całkowita L	110 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	21 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	ZCMX 07..
Ø nomin. D	14 mm
Seria	„4 w 1”
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 41	269028 41
-----------------------	-----------