

**Garant****Oprawki GARANT Master eco, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251915 20/08
GTIN	4067263122357
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

płytką podporowa	259033 6
Seria	GARANT Master
długość główki L <sub>1</sub>	35 mm
śruba do płytki podporowej	259027 9
Wielkość chwytu	20 mm
wielk. płytki	8 mm
łapa ze śrubą i sprężyną	259036 26
pasująca wymienna płytką skrawającą	WN.. 0804..
kod ISO uchwytu	DWLNR/L 2020K08

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
długość całkowita L	125 mm
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki